

KA25-ASFK - Schutzkasten für Augenspülflaschen

1 Anwendung

Stabiler Schutzkasten zur Aufbewahrung von Augenspülflaschen, in explosionsgefährdeten Anlagen, bei konstanter, augenfreundlicher Temperatur.

Abmessungen

H x B x T = ca. 485 mm x 385 mm x 240 mm

2 Besondere Vorteile

Abgestimmtes System aus einem gut wärmeisolierten Schutzkasten, Heizung, Regelung und einer Ablage aus Lochblech auf der max. 2 Augenspülflaschen sicher aufbewahrt und stets auf konstanter gebrauchsfähiger Temperatur gehalten werden.

Die Tür kann durch einfaches Ziehen am Klinkengriff geöffnet werden, notfalls auch mit geschlossenen Augen.

3 Komponenten

3.1 MULTIBOX 25 SE FS aPP GO

Aus heißgepresstem, glasfaserverstärktem Polyester, Farbe ähnlich RAL 7001 (silbergrau)

siehe :

KD121-MULTIBOX 25

KD015-Technische Daten für Schutzkästen

GO antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen nach DIN EN IEC 60079-0

arctic-GRP PU Zusatzisolierung mit GRP-Innenschale
Schutzart IP65

Tür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas und Klinkengriff mit Hebelhakenverschluss

3.2 Montage- und Abstellblech

aus Edelstahl-Lochblech

(Werkstoff-Nr. 1.4301 = SS304)

3.3 Ex-Elektroheizung

3.3.1 SL MINITHERM..DLA T4, 70 W

3.3.2 TAE 20 Raumthermostat 20°C

für Frostschutz und Temperierung auf 15-20°C bei Außentemperaturen bis min -25°C

Empfohlene Temperatur nach

EN 15 154 (Sicherheitsnotduschen)

3.3.3 Ex-Anschlussdose

anschlussfertig verdrahtet

3.4 Aufkleber Augenspüleinrichtung

grün/weiß (lose beigelegt)



4 Optionen

- Sonderfarbe
- Ausführung für nicht Ex-Bereich,
- Ausführung für USA und Canada, Class 1 Division 1 , Zone 1

5 Zubehör

Alles Zubehör für MULTIBOX 25 anwendbar, z.B.

- Wandhalterung,
- Rohrständer,
- Sonnenschutzdach

Siehe

KD181-MULTIBOX – Rohrschellen, Rohrständer, Wandaufhängung, Rohradapter und Montageplatte

KD183-Schutzdächer

SD 22, SD 40, SD 50, SD 100, SD 150 / Anwendungsbeispiele und Montagezubehör